

# BDP400™

Téléphone pour malvoyant

LLBDP400V2



## GUIDE VOCAL

- Clavier muni de symbole tactile pour la reconnaissance des différentes touches
- Notice imprimée en grand caractères
- Design ergonomique pour faciliter l'utilisation des personnes malvoyantes
- Police et caractère facilitant la lecture
- Guide vocal des commandes, numéros, dates, heures, noms, mémoires ...
- Le téléphone annonce le nom de la personne cherchant à vous contacter (s'ils sont enregistrés dans le répertoire)\*
- Identification de l'appelant\*
- Mémorisation des 64 appels reçus \*
- Date et heure\*

## APPELER/REPENDRE

- Touche d'accès rapide pour le menu
- Réglage du volume de réception jusqu'à 40dB
- Réglage de la tonalité jusqu'à 10dB
- Fonction R, Pause, Flash
- 3 mémoires directes
- Répertoire : 50 numéros
- Clavier à grandes touches concaves
- Mains libres avec réglage du volume du haut parleur
- Rappel du dernier numéro composé
- Fonction « secret »

## ECRAN LCD

- Large afficheur alphanumérique (11 x 15 cm)
- Taille des caractères : 22mm
- Réglage du contraste de l'écran : écran blanc/fond noir ou écran noir/fond blanc
- Ecran rétro-éclairé
- Ecran inclinable

## SONNERIE

- Flash lumineux de sonnerie
- Réglage du volume de sonnerie Fort/Moyen/Faible
- 3 mélodies

## TECHNIQUE

- Montage mural possible
- 18x35x7 cm
- 4 batteries type AA (non incluses)
- Numérotation Fréquence Vocale / Décimale

## OPTIONS

- Ecouteur Additionnel (CLA 1)
- Casque (CLA 3)
- CLHook 1, 5, 6
- Boucle magnétique (CLA7)

*\*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur. Service accessible par abonnement.*

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.

**CLEAR SOUND™**  
HEAR THE DIFFERENCE

**geemarc™**  
Telecom SA

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)